

LABOMAT presenteert

de NIEUWE PosiTector SST oplosbare zouttester en de NIEUWE PosiPatch aluminium



PosiTector SST Oplosbare Zouttester

DeFelsko heeft het genoegen om de nieuwe **PosiTector® SST Oplosbare Zouttester** aan te kondigen voor het meten van de concentratie van oplosbare zouten op metalen oppervlakken. De PosiTector

SST is de eerste conductiviteitssonde die speciaal ontworpen is voor de Bresle methode en is compatibel met om het even welke Bresle methode patch, de innovatieve nieuwe PosiPatch™ inbegrepen.

De functies bevatten een intuïtieve stap-voor-stap interface die gebruikers door de Bresle methode begeleidt, een timer op het scherm om de testduur en de automatische berekening van de oppervlakedichtheid van zout (mg/m^2 of $\mu\text{g/cm}^2$) met een instelbaar testvolume te rapporteren. De gemaakte PosiTector SST is ook ideaal voor de bepaling van wateroplosbare verontreinigingen in niet-metalen straalmedia.

De PosiPatch Aluminium Magnetische Ring of Flexibele Magnetische Ring is innovatief en herbruikbaar. PosiPatch biedt veel voordelen tegenover andere Bresle methode patch opties:



Flexibele Magnetische Ring



Aluminium Magnetische Ring

- Geen lijmresten
- Herbruikbare patch bespaart tijd en geld
- Automatische luchtverwijdering door een waterdicht, luchtdoorlatend membraan
- Geen scherpe punten! Maakt gebruik van een veilige, flexibele punt

INNOVATIEVE METAALVOORBEHANDELING

DECORRDAL ZT-serie dunnelaagtechnologie

- Fosfaatvrij
- Vanaf kamertemperatuur toepasbaar
- Goede lakhechting
- Minimale slibvorming
- Nano keramisch



Mini-Scuid, meet- en regelapparaat

- Constante monitoring van de procesparameters
- Data log via SD kaart
- Moeiteloos in te stellen grenswaarden
- Diverse alarmsignalen mogelijk
- Instellingen van doseringen online te volgen en aan te passen

Kluthe

Harmony in
Chemistry

www.kluthe.nl